

電動

舌クリーナー

Swit スウィット

超極細
ナノ繊維

音波
振動

低刺激

2021年 10月25日 出荷開始



16万本の
超極細ナノ繊維



毎分1万6000回の音波振動



「音波振動」×「ナノ繊維」で汚れがごっそり取れる

Step ①

音波振動が舌の汚れを
浮かび上がらせます



Step ②

浮かび上がった汚れを
ナノ繊維がやさしく、
しっかり絡めとります



防水/IPX7

1年保証

日本製

電池別売り
(単四電池1本)

ナノ繊維と音波振動で舌の汚れをやさしく絡め取る、電動式の舌クリーナー

①	クリーナー部分には直径0.7ミクロンの超極細ナノ繊維を使用しています
②	1分間に1万6000回の音波振動が、舌乳頭の間に入り込んで細かい汚れを浮かび上がらせます
③	浮かび上がった汚れをナノ繊維がやさしく絡めとるので、舌への刺激もごく僅かです
④	クリーナー部分は速乾性が高いうえ交換式(別売り)なので衛生的に使用できます

よくあるご質問 Q&A

【Q1】クリーナー部分のナノファイバーはどのくらいの太さなのか

⇒断面積が髪の毛の約7500分の1という超極細繊維となっています

【Q2】クリーナー部分はどのくらいの頻度で交換する必要があるのか

⇒使い方や舌の状況によって個人差がありますが、3週間～4週間程度が目安となります

【Q3】クリーナー部分に付着した汚れは落ちるのか

⇒水洗いで落とすことができます。水洗いしても汚れが落ちなくなってきたら交換をお勧めします

■商品パッケージ 吊り下げ台紙 画像



■商品詳細・スペック

基本情報	商品名		品番	生産国	税抜上代	税込上代
	①	電動舌クリーナー Swit (スウィット) 本体セット				
スペック		幅mm	奥行mm	高さmm	重さ	材質・その他
	本体(電池含まず)	27	16	198	23g	【材質】 本体:ABS(電源ボタン:TPE) 柄の部分:PP リング部分:ポリエチレン クリーナー部分:ポリエチレンテレフタレート(PET) 【耐熱温度】 70度
	個装(プリスター)	60	19	228	39.5g	
	ボール(6個)	73	67	230	260g	
ケース(24個)	92	293	255	1,200g		
基本情報	商品名		品番	生産国	税抜上代	税込上代
	②	電動舌クリーナー Swit (スウィット) 交換用セット				
スペック		幅mm	奥行mm	高さmm	重さ	材質・その他
	本体	27	11	75	5g	【材質】 柄の部分:PP リング部分:ポリエチレン クリーナー部分:ポリエチレンテレフタレート(PET) 【耐熱温度】 70度
	個装(プリスター)	45	12	227	17.5g	
	ボール(6個)	70	45	230	127g	
ケース(60個)	165	245	255	1,490g		

■店舗様向け 台紙付きセット詳細・スペック

セット	商品名		品番	生産国	税抜上代	税込上代
	③	電動舌クリーナー Swit (スウィット) 台紙セットA				
スペック		幅mm	奥行mm	高さmm	重さ	セット内容
	台紙本体(商品込み)					電動スウィット本体(SWE-001) × 6
	個装(茶箱)					電動スウィット交換用セット(SWE-002) × 6
	ケース(6個)					吊り下げ台紙
セット	商品名		品番	生産国	税抜上代	税込上代
	④	電動舌クリーナー Swit (スウィット) 台紙セットB				
スペック		幅mm	奥行mm	高さmm	重さ	セット内容
	台紙本体(商品込み)					電動スウィット本体(SWE-001) × 3
	個装(茶箱)					電動スウィット交換用セット(SWE-002) × 3
	ケース(6個)					スウィット ノーマルタイプ(SW-001) × 6 (※企画書別途)



発売元: 株式会社ジャパンインターナショナルコマース
〒150-0045 東京都渋谷区神泉町21-3 渋谷YTビル02 5階
TEL: 03-5790-2345 Fax: 03-5790-2346

・本資料は販売会社向け資料として作成しております。そのまま広告表現として使用出来ません。
・消費者様向け製品の表現については、景表法、薬事法等の関連法規に従うようご注意ください。
・紙面の転用を一切禁止します。